

**CD-LID 25 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Podobné ilustraci**

Zvyšte si flexibilitu elektroinstalace pomocí naší rozsáhlé řady příslušenství dostupného z jediného zdroje.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	CD-LID 25 GY
Objednací číslo	<a href="#">2590110000</a>
Verze	Kabelový žlab, víko, 25 mm
GTIN (EAN)	4050118600650
Mnž.	2 m

**CD-LID 25 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Délka	2 000 mm	Délka (v palcích)	78,74 inch
Šířka	25 mm	Šířka (v palcích)	0,984 inch
Čistá hmotnost	55 g		

**Obecné informace**

Barevný	Šedá	Bez sledování	Ano
Flexibilní kabelový žlab	Ne	Halogen	Ano
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Kryt	Ano
Materiál	PVC	Typ montáže	Přichytka

**Klasifikace**

ETIM 6.0	EC000727	eClass 6.2	27-40-07-03
eClass 9,1	27-40-07-76		

**Osvědčení**

ROHS	Shoda
------	-------

**Soubory ke stažení**

Technické údaje	<a href="#">STEP</a>
-----------------	----------------------