

WIL-SCHWENKHALTER**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



WIL-STANDARD: 24V DC LED světlo, výška pouze 8 mm, s velmi jasným světlem (1315 lm) a dlouhou dobou provozu (více než 10 000 h).

Extrémně odolná konstrukce, pevné zapouzdření a kovový kryt – voděodolné (IP 67).

Díky barvě světla 6500K (denní světlo) je vhodné pro širokou řadu aplikací.

Díky konektoru M12 se velmi snadno připojuje. Nízká spotřeba proudu znamená, že k provozu stačí 24V, 0,5A DC zdroj napájení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WIL-SCHWENKHALTER
Objednací číslo	2614220000
GTIN (EAN)	4050118651249
Mnž.	1 ks

WIL-SCHWENKHALTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	0,138 g
----------------	---------

Teploty

Provozní teplota, max.	60 °C	Provozní teplota, min.	-30 °C
Provozní teplota	-30 - 60°C		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Údaje o materiálu

Hlavní materiál krytu	Mosaz, poniklované
-----------------------	--------------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002955	eClass 6.2	27-11-06-31
eClass 9,1	27-11-92-90	eClass 9.0	27-11-92-90

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

WIL-SCHWENKHALTER

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

