

WIL-BM-JP-M12-3.0U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



WIL-STANDARD: 24V DC LED světlo, výška pouze 8 mm, s velmi jasným světlem (1315 lm) a dlouhou dobou provozu (více než 10 000 h).

Extrémně odolná konstrukce, pevné zapouzdření a kovový kryt – voděodolné (IP 67).

Díky barvě světla 6500K (denní světlo) je vhodné pro širokou řadu aplikací.

Díky konektoru M12 se velmi snadno připojuje. Nízká spotřeba proudu znamená, že k provozu stačí 24V, 0,5A DC zdroj napájení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WIL-BM-JP-M12-3.0U
Objednací číslo	2537710000
GTIN (EAN)	4050118549164
Mnž.	1 ks

WIL-BM-JP-M12-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 40 g

Teploty

Provozní teplota, max. 60 °C Provozní teplota, min. -20 °C

Provozní teplota -20 - 60°C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Elektrické údaje

Jmenovité napětí 24 V DC

Technické specifikace kabelu

Materiál kabelu PUR Barva opláštění Černá

Délka kabelu 3 m

Údaje o připojení

Připojovací závit M12 Utahovací moment 0,8 Nm

Propojení PIN 4: + (černá), PIN 3: - (modrá)

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002955 eClass 6.2 27-11-06-31

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

WIL-BM-JP-M12-3.0U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy