

WIL-TS-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Spínač dveří WIL je předem sestaven s kabelem M12 a přístupovým vedením. Toto umožňuje jednoduchou funkci Plug and Produce s naší řadou LED světel WIL.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	WIL-TS-M12
Objednáací číslo	2537730000
GTIN (EAN)	4050118549188
Mnž.	1 ks

WIL-TS-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 120 g

Teploty

Provozní teplota, max. 60 °C Provozní teplota, min. -20 °C

Provozní teplota -20 - 60°C

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Elektrické údaje

Jmenovité napětí 24 V DC Jmenovitý proud 1,5 A

Technické specifikace kabelu

Materiál kabelu PUR Barva opláštění Černá

Délka kabelu 0,5 m

Všeobecné technické údaje

Typ montáže Šroubová montáž Rozestupy mezi vyvrtanými otvory 21,5 mm

Stupeň krytí IP67

Údaje o připojení

Připojovací závit M12 Utahovací moment 0,8 Nm

Propojení PIN 4: + (černá), PIN 3: - (modrá)

Klasifikace

ETIM 6.0 EC002955 eClass 6.2 27-11-06-31

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

