

WIL-240-W-Z12V-5.0U-S-M**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



WIL s automobilovou zástrčkou 12 V: 8 mm vysoká LED lampa pro 12 V DC, s velice vysokým světelným výstupem (1315 lm) a dlouhou provozní životností (více než 10 000 h). Extrémně odolná konstrukce, pevné zapouzdření a kovový kryt – voděodolné (IP 67). Díky barvě světla 6500K (denní světlo) je vhodné pro širokou řadu aplikací. Automobilová zástrčka 12 V umožňuje velmi snadné připojení.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WIL-240-W-Z12V-5.0U-S-M
Objednací číslo	2548620000
GTIN (EAN)	4050118558067
Mnž.	1 ks

WIL-240-W-Z12V-5.0U-S-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	240 mm	Šířka (v palcích)	9,449 inch
Výška	8 mm	Výška (v palcích)	0,315 inch
Hloubka	40 mm	Hloubka (v palcích)	1,575 inch
Čistá hmotnost	100 g		

Teploty

Provozní teplota	-
------------------	---

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Údaje o materiálu

Hlavní materiál krytu	tvrdě eloxovaný hliník	Zapouzdření	PUR V0
Materiál kroužku se závitem	PA	Materiál koncových víček	Poniklovaný CuZn

Elektrické údaje

Jmenovité napětí	12 V DC	Jmenovitý proud	0,70 A
Napájení	8,5 W	S možností ztlumení	Yes, LED dimmer to be ordered separately

Technické specifikace kabelu

Materiál kabelu	PUR	Barva opláštění	Černá
Délka kabelu	5 m		

Všeobecné technické údaje

Počet LED	42	Barva světla (CCT)	6500K, White
Světelnost	3 470 cd	Slaboproud	711 lm
Úhel výstupu	40 °	Úroveň osvětlení	245 lux
Provozní životnost	60.000 h	Typ montáže	Magnet
Rozestupy mezi vyvrtnými otvory	225 mm	Odolnost proti nárazu	IK05
Stupeň krytí	IP67		

Údaje o připojení

Verze	Auto zapalovač cigaret	Připojovací závít	Různé
Propojení	Modrý -, Hnědý +		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001959	eClass 6.2	27-11-06-31
eClass 9,1	27-11-06-40	eClass 9.0	27-11-06-40

Datový list

WIL-240-W-Z12V-5.0U-S-M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

Datový list**WIL-240-W-Z12V-5.0U-S-M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Nákresy****Rozměrový výkres****Rozměrový výkres**