

SAI-4-SVV-GM-RM-M12**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



SAI 4cestný rozvaděč napájení se dvěma póly
a galvanicky odděleným zpětným signálem přes 8pólový
konektor M12.

Provozní napětí 24 V DC. Celkový proud 32 A. M12
konektor, T-kódování.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-4-SVV-GM-RM-M12
Objednací číslo	2495280000
Verze	Rozvaděč, M12, Verze krytu, Ano
GTIN (EAN)	4050118504927
Mnž.	1 ks

SAI-4-SVV-GM-RM-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	100 g
----------------	-------

Teploty

Provozní teplota, max.	80 °C	Provozní teplota, min.	-20 °C
Provozní teplota	-20 - 80°C		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Údaje o připojení

Vnější prům. vodiče, min.	6 mm	Vnější prům. vodiče, max.	12 mm
Kabelové vývodky	M 20	Upínací rozsah, min.	0,5 mm ²
Upínací rozsah, max.	4 mm ²	Výstup rozvaděče	Verze krytu

Elektrické údaje

Jmenovité napětí, min.	10 V	Jmenovité napětí, max.	48 V
Max. proudová kapacita na slot	10 A	Celkem proud	32 A
Proud na signál	10 A	Izolační síla	10 ⁸ Ω
Odezva potenciálu	Ano		

Technické údaje kabelu

Počet pólů	4	Vnější prům. vodiče, min.	6 mm
Vnější prům. vodiče, max.	12 mm		

Všeobecné technické údaje

Stupeň krytí	IP68	Počet pólů	4
Počet soketů kontaktů	4	Připojovací závit	M12
Závažnost znečištění	3	Chování při požáru	V-0
Cykly zapojování	≤ 50	LED	Ano
Iniciační prvek LED	Ano	Barva LED pro indikaci provozu	žlutá
Barva LED pro I/O funkce	žlutá		

Údaje o materiálu

Hlavní materiál krytu	Pocan	Materiál rozvaděče	Plast
Barva krytu	šedá, RAL 7032	Těsnicí materiál krytu	Viton
Šroubová patice	CuZn, poniklované	Materiál kontaktu	CuZn
Povrch kontaktu	Pozlacené	Nosný materiál kontaktu	PBT (UL 94 V0)

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002585	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 9,1	27-44-01-08	eClass 9.0	27-44-01-08

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

SAI-4-SVV-GM-RM-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog

[FL FIELDWIRING EN](#)

SAI-4-SVV-GM-RM-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres




Schéma připojení

