

SAI-Y-3/3 M8-M8 U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

V dnešní době jsou často potřeba individuální délky kabelů. K uspokojení těchto požadavků nabízí společnost Weidmüller širokou řadu zásuvných konektorů pro vlastní montáž.

Y- rozvaděče se používají ke spojení a rozvodu více signálů pro úsporu místa.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	SAI-Y-3/3 M8-M8 U
Objednávací číslo	1550620000
Verze	Konektor Y, M8 / M8
GTIN (EAN)	4050118357141
Mnž.	1 ks

SAI-Y-3/3 M8-M8 U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 17 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Údaje o připojení

Skupinový výstup - zásuvný konektor	M8 konektor samec	Jednotlivý výstup 1 - zásuvný konektor	M8 konektor samice
Jednotlivý výstup 2 - zásuvný konektor	M8 konektor samice	Utahovací moment	M8: 0,5 - 0,6 Nm

Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 100	Hlavní materiál krytu	PUR
Jmenovité napětí	24 V	Jmenovitý proud	4 A
Kódování	M8 = ne	Povrch kontaktu	Au (zlato)
Počet pólů	3	Připojení stínění	Ne
Připojovací závit	M8 / M8	Rozsah teplot krytu	-25...+85 °C
Stupeň krytí	IP67	Vnější prům. vodiče	-
Závažnost znečištění	3		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002641	ETIM 6.0	EC002925
eClass 6.2	27-26-07-08	eClass 7.1	27-44-03-12
eClass 8.1	27-44-03-12	eClass 9,1	27-44-01-06
eClass 9.0	27-44-01-06		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [FL FIELDWIRING EN](#)

SAI-Y-3/3 M8-M8 U**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Nákresy****Rozměrový výkres****Schéma připojení**