

SAIB-WDF-3+PE-M20-S-COD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Vaše periferní zařízení musí by měla být napájena větším výkonem. Díky našemu novému M12 zásuvnému konektoru je více než 250 V a 2 A možné bez problémů. Kompaktní S a T-kódování M12 zásuvných konektorů je navrženo pro přenos až 630 V AC nebo 60 V DC a 12 A.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIB-WDF-3+PE-M20-S-COD
Objednací číslo	1460300000
Verze	Průchodka skrz panel, Počet pólů: 4, Kódování: S, M12, 630 V
GTIN (EAN)	4050118266191
Mnž.	1 ks

SAIB-WDF-3+PE-M20-S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 23 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Standardy

Č. osvědčení (cURus) E307231

Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 100	Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek
Izolační síla	10 ⁸ Ω	Jmenovité napětí	630 V
Jmenovitý proud	12 A	Jmenovitý proud	12 A
Kabelové vývodky	M 20	Kódování	S
Materiál kontaktu	CuZn	Povrch kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	4	Průřez vodiče, max.	1,5 mm ²
Průřez vodiče, min.	0,14 mm ²	Připojení stínění	Ne
Připojovací závit	M12	Rozsah teplot krytu	-40 ... +85 ° C
Stupeň krytí	IP67	Typ připojení	Šroubové připojení
Vnější prům. vodiče	-	Závažnost znečištění	3

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002925
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9,1	27-44-01-06
eClass 9.0	27-44-01-06		

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

SAIB-WDF-3+PE-M20-S-COD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

Schéma pólů

