

**Příslušenství
GZ 1.0A/F**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Podobné ilustraci

Klippon® Connect s technologií upínacího třmenu

Vysoká spolehlivost a různorodost designů svorkovnic s připojením upínacím třmenem usnadňuje plánování a optimalizuje provozní bezpečnost. Klippon® Connect poskytuje osvědčené řešení pro řadu různých požadavků.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	GZ 1.0A/F
Objednáací číslo	1460590000
Verze	Příslušenství, Pojistka, 1 A
GTIN (EAN)	4050118266634
Mnž.	10 ks

Příslušenství GZ 1.0A/F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	6,3 mm	Šířka (v palcích)	0,248 inch
Výška	32 mm	Výška (v palcích)	1,26 inch
Hloubka	6,3 mm	Hloubka (v palcích)	0,248 inch
Čistá hmotnost	2,4 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Specifikace systému

Verze	Příslušenství pojistek
-------	------------------------

Údaje materiálu

Barevný	Světle šedá
---------	-------------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ montáže	Zapojeno
-------------------	--------------	-------------	----------

Data hodnocení

Jmenovité napětí	500 V	Jmenovitý proud	1 A
------------------	-------	-----------------	-----

Pojistky

Barevný	Světle šedá	Doba tavení	0,4 A ² s
Jmenovitý vypínací výkon	50 kA	Kazetová pojistka	G-Si. 6,3 x 32
Proud	1 A	Verze	Příslušenství pojistek
Vlastnosti	mžikový	Voltage drop	400 mV
Výstup příkonu (při 1,5 In)	1,2 W		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000035	ETIM 6.0	EC000035
UNSPSC	30-21-18-14	eClass 5.1	27-14-20-07
eClass 6.2	27-14-20-07	eClass 7.1	27-14-20-90
eClass 8.1	27-14-20-01	eClass 9.1	27-14-20-01
eClass 9.0	27-14-20-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks