

**VGM25-MS68 EMC 11-20SET****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Typ             | VGM25-MS68 EMC 11-20SET    |
| Objednací číslo | <a href="#">1463720000</a> |
| Verze           |                            |
| GTIN (EAN)      | 4050118269871              |
| Mnž.            | 1 ks                       |

## VGM25-MS68 EMC 11-20SET

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                   |          |
|----------------|---------|-------------------|----------|
| Délka          | 63,5 mm | Délka (v palcích) | 2,5 inch |
| Čistá hmotnost | 94,44 g |                   |          |

### Teploty

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| Mezní teplota | -40 °C ... 130 °C |
|---------------|-------------------|

### Shoda produktu s prostředím

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Všeobecné údaje

|                     |                 |                     |                   |
|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|
| Kabelové vývodky    | M 25, EMV       | Materiál            | Mosaz poniklovaná |
| Průměr kabelu, max. | 20 mm           | Průměr kabelu, min. | 11 mm             |
| Typ těsnění         | Pryžový kroužek | Těsnicí materiál    | T80s              |
| Řada                | HighPower       |                     |                   |

### Design

|              |                                 |                     |       |
|--------------|---------------------------------|---------------------|-------|
| Typ produktu | Kabelové těsnění, Spona stínění | Průměr kabelu, max. | 20 mm |
| Velikost AF  | 30 mm                           |                     |       |

### General data

|              |      |
|--------------|------|
| Stupeň krytí | IP68 |
|--------------|------|

### Material

|          |                   |
|----------|-------------------|
| Materiál | Mosaz poniklovaná |
|----------|-------------------|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001123    | ETIM 6.0   | EC000441    |
| eClass 6.2 | 27-26-12-90 | eClass 7.1 | 27-44-02-90 |
| eClass 8.1 | 27-44-02-90 | eClass 9,1 | 27-14-44-32 |
| eClass 9.0 | 27-14-44-32 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN</a>                                                                                          |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                                                                                           |