

VGM32-MS68 EMC 15-25SET**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VGM32-MS68 EMC 15-25SET
Objednací číslo	1463730000
Verze	
GTIN (EAN)	4050118269888
Mnž.	1 ks

VGM32-MS68 EMC 15-25SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	66,5 mm	Délka (v palcích)	2,618 inch
Čistá hmotnost	154 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 130 °C
---------------	-------------------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Všeobecné údaje

Kabelové vývody	M 32, EMV	Materiál	Mosaz poniklovaná
Průměr kabelu, max.	25 mm	Průměr kabelu, min.	15 mm
Typ těsnění	Přizový kroužek	Těsnicí materiál	T80s

Design

Typ produktu	Kabelové těsnění, Spona stínění	Průměr kabelu, max.	25 mm
Velikost AF	36 mm		

General data

Stupeň krytí	IP68
--------------	------

Material

Materiál	Mosaz poniklovaná
----------	-------------------

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001123	ETIM 6.0	EC000441
eClass 6.2	27-26-12-90	eClass 7.1	27-44-02-90
eClass 8.1	27-44-02-90	eClass 9,1	27-14-44-32
eClass 9.0	27-14-44-32		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	EPLAN
Technické údaje	STEP