

kabelové oko, konec svorky VSTI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Plně izolovaný spojkový konektor z PVC nebo PC/ PA

- Běžné designy
- Nepájené

Všeobecné objednací údaje

Typ	VSTI/ 1,5-2,5
Objednací číslo	1491560000
Verze	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301656
Mnž.	100 ks

Datový list

kabelové oko, konec svorky VSTI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 1,59 g

Konektory

Délka 1 (I1)	26 mm	Délka 2 (I2)	15 mm ²
Identifikační barva	modrá barva	Izolace	Plně izolováno
Materiál - plast	PC	Průřez vodiče, max.	2,5 mm ²
Průřez vodiče, min.	1,5 mm ²	Vnitřní průměr hřídele (d1)	2,3 mm
Vnitřní průměr objímky (d4)	4,5 mm		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-12		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

Datový list**kabelové oko, konec svorky
VSTI/1,5-2,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy