

**kabelové oko, konec svorky  
KRN-M10/-16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje  
dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického  
připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Typ             | KRN-M10/-16                                    |
| Objednací číslo | <a href="#">1497000000</a>                     |
| Verze           | kabelové oko, konec svorky, 16 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)      | 4050118306460                                  |
| Mnž.            | 100 ks                                         |

## kabelové oko, konec svorky KRN-M10/-16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|      |       |                |      |
|------|-------|----------------|------|
| Váha | 1,1 g | Čistá hmotnost | 11 g |
|------|-------|----------------|------|

### Technické údaje

|       |                       |
|-------|-----------------------|
| Verze | Euro řada, standardní |
|-------|-----------------------|

### Konektory

|                             |                    |                             |        |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|--------|
| Délka hřídele (a)           | 13 mm              | Délka připojení (l)         | 31 mm  |
| Izolace                     | není k dispozici   | Otvor                       | M10    |
| Průřez vodiče               | 16 mm <sup>2</sup> | Vnitřní průměr hřídele (d1) | 5,5 mm |
| Vnitřní průměr objímky (d2) | 10,5 mm            | Vnější průměr hřídele (d3)  | 8,5 mm |
| Šířka příruby (b)           | 18 mm              |                             |        |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001509    | ETIM 4.0   | EC001509    |
| ETIM 5.0   | EC001051    | ETIM 6.0   | EC001051    |
| eClass 6.2 | 27-40-02-05 | eClass 7.1 | 27-40-02-04 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-05 | eClass 9.1 | 27-40-02-05 |
| eClass 9.0 | 27-40-02-05 |            |             |

### Osvědčení

Schválení



|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Brožura/Katalog | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN</a>                |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                 |

### kabelové oko, konec svorky KRN-M10/-16

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

