

EPG 45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami**

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm²
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 1,5 Ah

Všeobecné objednací údaje

Typ	EPG 45
Objednací číslo	1500830000
Verze	Nástroj k nalisování koncovek, 6mm ² , 150mm ²
GTIN (EAN)	4050118309317
Mnž.	1 ks

EPG 45

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	370 mm	Šířka (v palcích)	14,567 inch
Výška	123 mm	Výška (v palcích)	4,843 inch
Hloubka	80 mm	Hloubka (v palcích)	3,15 inch
Váha	2 500 g	Čistá hmotnost	500 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické údaje

Doba nabíjení 0,5 h

Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, min. 6 mm² Krimpovací rozsah, max. 150 mm²

Údaje o nástroji – krimpování

Hlavice	Elektrohydraulické	Průřez koncovek, min.	6 mm ²
Průřez koncovek, max.	150 mm ²	Odchylka	16 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001282	ETIM 4.0	EC001282
ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9,1	21-04-38-11
eClass 9.0	21-04-38-11		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog [CAT 3 HDC 17/18 EN](#)
[CAT 6 TOOLS 15/16 EN](#)

EPG 45**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Nákresy**