

**THM
THM UR20 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Nelepící značky balené v rolích THM ET S7 se používají na označení modulů SIMATIC ET 200S, S7-300 a S7-400 od společnosti Siemens.

- Software M-Print® PRO lze použít pro jednotlivý tisk štítků THM ET S7 pomocí tiskárny THM.
- Štítky lze snadno oddělit
- Tiskárna THM Plus S zajišťuje vysoce odolný tisk

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM UR20 WS
Objednací číslo	1429420000
Verze	THM, Vkládací značky, 90 x 8 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4050118233858
Mnž.	1 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000

THM THM UR20 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	8 mm	Šířka (v palcích)	0,315 inch
Výška	90 mm	Výška (v palcích)	3,543 inch
Hloubka	0,08 mm	Hloubka (v palcích)	0,003 inch
Čistá hmotnost	376 g		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Halogen	Ano
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	Materiál	Vinylová fólie
Metoda tisku	Termotransfer	Počet na list	1 000
Počet na roli	1 000	Rozsah provozní teploty	-40...80 °C
Schválení podle UL 969	Ne	Šířka	8 mm

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9,1	27-40-06-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT_U_REMOTE_16/17_EN
Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

THM
THM UR20 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

