

**ES EPG 60/HPG AEH 50****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami**

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 1,5 Ah

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	ES EPG 60/HPG AEH 50
Objednací číslo	<a href="#">2577830000</a>
Verze	Vložka nástroje k nalisování koncovek
GTIN (EAN)	4050118590708
Mnž.	1 ks

**ES EPG 60/HPG AEH 50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost 25 g

**Krimpovací vložky**

Krimpovací šířka v mm 22 Průřez měděného krimpovaného spoje 50  
Šířka krimpování 22 mm

**Popis kontaktu**

Type of contact Wire-end ferrules with/  
without plastic collars

**Klasifikace**

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC001282
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 9,1	21-01-90-90
eClass 9.0	21-04-90-90		