

**Cabtite (systém pro vstup kabelů)  
CABTITE SE 9-10 SML GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Ať je velký nebo malý průměr kabelu - Cabtite vždy nabízí správnou těsnicí vložku.

Kónický tvar těsnicích prvků umožňuje, aby předem umístěné zacvakávací vložky byly snadno zatlačeny zevnitř směrem ven, spolehlivě utěsňují meziprostory a zajišťují odlehčení zatížení podle DIN EN 62444. Těsnicí vložky v kombinaci s rámem dosahují stupně krytí IP 66. Díky své šterbinové konstrukci s řezem vlny je zvláště vhodný pro předem smontované kabely.

- Černé těsnicí vložky jsou určeny pro obzvláště vysokou provozní teplotu a poskytují třídu požární bezpečnosti UL 94 HB
- Šedé těsnicí prvky vyhovují třídě požární bezpečnosti UL 94 V0 a jsou proto vhodné pro požadavky železničního průmyslu
- Použitím více vložek mohou být přes těsnicí prvek vedeny dva nebo více kabelů, stejně jako speciální kabely

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                                                                                                        |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | CABTITE SE 9-10 SML GY                                                                                                                                 |
| Objednací číslo | <a href="#">2584630000</a>                                                                                                                             |
| Verze           | Těsnicí prvek, Cabtite (systém pro vstup kabelů), TPE, Světle šedá, Výška: 17.7 mm, Šířka: 20.7 mm, Hloubka: 17.7 mm, -40 °C...90 °C, IP54, IP65, IP66 |
| GTIN (EAN)      | 4050118616996                                                                                                                                          |
| Mnž.            | 10 ks                                                                                                                                                  |

## Cabtite (systém pro vstup kabelů) CABTITE SE 9-10 SML GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Délka          | 20,7 mm | Délka (v palcích)   | 0,815 inch |
| Šířka          | 20,7 mm | Šířka (v palcích)   | 0,815 inch |
| Výška          | 17,7 mm | Výška (v palcích)   | 0,697 inch |
| Hloubka        | 17,7 mm | Hloubka (v palcích) | 0,697 inch |
| Čistá hmotnost | 5,7 g   |                     |            |

### Všeobecné informace

|                              |      |                            |                      |
|------------------------------|------|----------------------------|----------------------|
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0  | Těsnící prvek              | 1 malý těsnící prvek |
| Vnější průměr kabelu, min.   | 9 mm | Vnější průměr kabelu, max. | 10 mm                |
| Halogen                      | Ne   | Silikon                    | Ne                   |
| Materiál                     | TPE  |                            |                      |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 6.0   | EC000879    | eClass 6.2 | 27-14-92-01 |
| eClass 9,1 | 27-14-44-21 | eClass 9.0 | 27-14-44-21 |

### Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

### Soubory ke stažení

|                         |                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------------------|
| Technické údaje         | <a href="#">STEP</a>                              |
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">Cabtite Installation Instructions</a> |