

**PAC  
PAC-CTLX-UNIU-V1-1M5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Předem sestavené PAC kabely poskytují elektrické a logické připojení mezi PLC a PLC rozhraními. Tyto kabely se skládají z následujících komponentů:

- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LIYY nebo LY YCY (stíněný) kabel s průřezem 0,14 mm<sup>2</sup> nebo 0,25 mm<sup>2</sup>.
- Plochý konektor, SUB-D nebo RSV, k připojení rozhraní.

Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |  |
|-----------------|--|
| Typ             | PAC-CTLX-UNIU-V1-1M5   |
| Objednací číslo | <a href="#">7789733015</a>                                     |
| Verze           | Předem smontovaný kabel, PAC, Kabel LiYY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| GTIN (EAN)      | 4032248342198  |
| Mnž.            | 1 ks   |

## PAC PAC-CTLX-UNIU-V1-1M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |       |
|----------------|-------|
| Čistá hmotnost | 400 g |
|----------------|-------|

### Teploty

|                          |             |                          |             |
|--------------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Provozní teplota, max.   | 50 °C       | Provozní teplota, min.   | -10 °C      |
| Skladovací teplota, max. | 60 °C       | Skladovací teplota, min. | -10 °C      |
| Provozní teplota         | -10...50 °C | Skladovací teplota       | -10...60 °C |

### Všeobecné údaje

|                      |                                      |                   |  |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------|--|
| Konektor, PLC strana | ROCKWELL CONTROL LOGIX 1756-TBCH 36P | Konektor rozhraní | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) |
| Počet pólů, min.     | 36 pólů                              | Vnější průměr     | 11,7 ± 1 mm                              |
| Kabel                | Kabel LiYY                           | Délka kabelu      | 1,5 m                                    |
| Materiál             | PVC                                  | Průřez vodiče     | 0,25 mm <sup>2</sup>                     |

### Elektrické údaje

|                         |                     |                                      |           |
|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|
| Jmenovité napětí        | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac | Dovolená síla proudu na vedení, max. | 1 A       |
| Celkový proud, max.     | 3 A                 | Odpor                                | ≤ 80 mΩ/m |
| Zkouška vysokého napětí | 1 kV / 1 s          |                                      |           |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC000237    | ETIM 6.0   | EC000237    |
| eClass 6.2 | 27-24-92-05 | eClass 7.1 | 27-24-92-05 |
| eClass 8.1 | 27-24-92-05 | eClass 9,1 | 27-24-22-20 |
| eClass 9.0 | 27-24-22-20 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Uživatelská dokumentace | <a href="#">Colours chart</a> |
|-------------------------|-------------------------------|