

Řada A
APGSR 2.5/4 - 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Pružinové připojení s technologií PUSH IN**

Inovativní technologie PUSH IN zkracuje dobu kabeláže na minimum. Přímé vložení zaručuje vysokou ochranu před vytažením vodiče a snadnou manipulaci se všemi typy vodičů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	APGSR 2.5/4 - 4P
Objednací číslo	2457590000
GTIN (EAN)	4050118472967
Mnž.	25 ks

Řada A APGSR 2.5/4 - 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	19,9 mm	Šířka (v palcích)	0,783 inch
Výška	7,87 mm	Výška (v palcích)	0,31 inch
Hloubka	53 mm	Hloubka (v palcích)	2,087 inch
Čistá hmotnost	3,13 g		

Teploty

Skladovací teplota, max.	40 °C	Skladovací teplota, min.	10 °C
Skladovací teplota	10 °C...40 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-60 °C
Trvalá provozní teplota, max.	130 °C		

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Oranžová
----------	-------	---------	----------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	eClass 6.2	27-14-92-14
eClass 9,1	27-14-11-92	eClass 9.0	27-14-11-92

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks

Řada A APGSR 2.5/4 - 4P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

