

**OMNIMATE Signal - řada BL/SL 5,08
BLZP AH 8 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Efektivní ochrana, optimalizovaná ergonomika a
zavřený design:**

Od odlehčení tahu připojených vodičů a vizuální/kontaktní ochrany a odpojovací pomůcky: volitelné přídavné kryty poskytují mechanické, vizuální a hmatové funkce.

Dvě poloviny se k sobě bezpečně přicvaknou, úplně tak konektor uzavře a nabízení tyto funkce:

- Vázací pásky nebo integrované kabelové příchytky poskytují odlehčení tahu.
- Označení pomocí štítků Dekafix nebo lepicích pásek
- Montáž vedle sebe bez ztráty pólů nebo vytlačování rozteče
- Kompatibilita: vhodné pro konektory s i bez příruby a nebo montážní držáky
- Flexibilita: k dispozici 1-3 kabelové vývody v různých směrech podle velikosti

Kryty společnosti Weidmüller nabízení větší stabilitu, lepší identifikaci, kompletní kompatibilitu a všestrannost.

Výsledek: maximální spolehlivost a uživatelská přívětivost v jakékoliv aplikaci.

Všeobecné objednací údaje

Typ	BLZP AH 8 BK
Objednací číslo	2507100000
Verze	Zásuvný konektor PCB plug in, Příslušenství, Černá, Počet pólů: 8
GTIN (EAN)	4050118524260
Mnž.	10 ks
Údaje výrobku	
Balení	Box

OMNIMATE Signal - řada BL/SL 5,08 BLZP AH 8 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	40 mm	Délka (v palcích)	1,575 inch
Šířka	19 mm	Šířka (v palcích)	0,748 inch
Výška	44 mm	Výška (v palcích)	1,732 inch
Čistá hmotnost	13,1 g		

Balení

Balení	Box	Délka VPE	0 m
Šířka VPE	0 m	Výška VPE	0 m

Údaje o materiálu

Izolační materiál	PBT	Barevný	Černá
Barevný graf (podobné)	RAL 9011	Provozní teplota, min.	-50 °C
Provozní teplota, max.	100 °C	Teplotní rozsah, instalace, min.	-25 °C
Teplotní rozsah, instalace, max.	100 °C		

Jmenovité údaje podle IEC

testováno podle normy IEC 60664-1, IEC 61984

Klasifikace

ETIM 4.0	EC000250	ETIM 5.0	EC000250
ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-26-92-01
eClass 9,1	27-44-03-09	eClass 9.0	27-44-03-09

Poznámky

Poznámky

IPC shoda Shoda: Produkty jsou vyvíjeny, vyráběny a dodávány v souladu s mezinárodními uznávanými standardy a normami a splňují zajištěné vlastnosti uvedené v datovém listu, respektive splňují dekorativní vlastnosti v souladu s IPC-A-610 „Třída 2“. Další nároky na produkty je možné vyhodnotit na požádání.

Osvědčení

ROHS Shoda

OMNIMATE Signal - řada BL/SL 5,08 BLZP AH 8 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

