

**Ethernet v průmyslovém prostředí  
IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integruje různé funkce v jednom jediném rámu. Tento systém se snadno instaluje a můžete si vybrat z široké řady datových, signálových a napájecích modulů. FrontCom® Vario je extrémně kompaktní a nabízí řadu jedinečných produktových vlastností, které zajistí, že vaše plánování projektu a pracovní aktivity budou bezpečné, rychlé a nadčasové. Navíc má systém FrontCom® Vario atraktivní konstrukci krytu, která nabízí tu nejvyšší odolnost proti otřesům a plně splňuje požadavky stupně krytí IP 65.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                                                                               |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Typ             | IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9                                                       |
| Objednací číslo | <a href="#">2004810000</a>                                                    |
| Verze           | FrontCom, Vkládací deska, stíněná, 1 x GFCI, 1 x pojistka, 2x data, 1x signál |
| GTIN (EAN)      | 4050118389289                                                                 |
| Mnž.            | 1 ks                                                                          |

## Ethernet v průmyslovém prostředí IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmüller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |          |                   |            |
|----------------|----------|-------------------|------------|
| Délka          | 90,5 mm  | Délka (v palcích) | 3,563 inch |
| Šířka          | 116,5 mm | Šířka (v palcích) | 4,587 inch |
| Výška          | 23 mm    | Výška (v palcích) | 0,906 inch |
| Čistá hmotnost | 144,4 g  |                   |            |

### Teploty

|                        |                |                        |        |
|------------------------|----------------|------------------------|--------|
| Provozní teplota, max. | 70 °C          | Provozní teplota, min. | -40 °C |
| Provozní teplota       | -40 °C...70 °C | Skladovací teplota     |        |
| Teplota instalace      |                |                        |        |

### Shoda produktu s prostředím

|            |                |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

### Obecné údaje

|          |                 |              |                         |
|----------|-----------------|--------------|-------------------------|
| Materiál | Polykarbonát PC | Typ produktu | Vkládací deska, stíněná |
|----------|-----------------|--------------|-------------------------|

### Upnutelné vodiče

|                                                          |                    |                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| Délka odizolování                                        | 9 mm               | Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní bez dutinky | ...           |
| Průřez připojení vodiče, extrémně flexibilní s koncovkou | 1,5 ... 2,5 mm²    | Průřez připojení vodiče, flexibilní bez dutinky          | ...           |
| Průřez připojení vodiče, flexibilní s koncovkou          | 1,5 ... 2,5 mm²    | Průřez připojení vodiče, pevný                           | 1,5 ... 4 mm² |
| Typ připojení                                            | Šroubové připojení |                                                          |               |

### Elektrické vlastnosti

|                 |          |
|-----------------|----------|
| Provozní napětí | 125 V AC |
|-----------------|----------|

### Standardy

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Č. osvědčení (cURus) | E223801 |
|----------------------|---------|

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC000456    | ETIM 6.0   | EC000456    |
| UNSPSC     | 31-16-23-03 | eClass 6.2 | 27-25-05-04 |
| eClass 7.1 | 27-18-92-17 | eClass 8.1 | 27-18-92-17 |
| eClass 9.1 | 27-18-92-90 | eClass 9.0 | 27-18-28-06 |

### Osvědčení

Schválení



|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Ethernet v průmyslovém prostředí IE-FC-DSP-CI/3A/2ST/1D9

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Rozměrový výkres

