

**VG Ex MS (Ex mosazná kabelová průchodka)
VG M32 EXE MS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Mosazné kabelové průchodky vhodné pro použití v zónách s nebezpečím výbuchu Ex e (zvýšená bezpečnost). Jsou testovány v souladu se současnými normami a standardy EN 60079-0:2009 a také splňují certifikaci ATEX.

Všeobecné objednací údaje

Typ	VG M32 EXE MS
Objednací číslo	1460080000
Verze	VG Ex MS (Ex mosazná kabelová průchodka), Kabelové těsnění, M 32, 16 mm, OD min. 14 - OD max. 24 mm, IP66, IP68, Mosaz poniklovaná
GTIN (EAN)	4050118266122
Mnž.	20 ks

VG Ex MS (Ex mosazná kabelová průchodka) VG M32 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	49 mm	Délka (v palcích)	1,929 inch
Čistá hmotnost	117,15 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Všeobecné informace

AF velikost 1	35 mm	AF velikost 2	35 mm
Délka závitu	16 mm	Materiál	Mosaz poniklovaná
Pokyny k instalaci		Poznámka: třída ochrany	Prosíme povšimněte si informací v návodu k instalaci.
	Viz návod k instalaci		
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Standardy	EN 60079-0 : 2009, EN 60079-1 : 2007, EN 60079-7 : 2007, EN 60079-11 : 2010, EN 60079-31 : 2009	Stoupání závitu	
Stupeň krytí	IP66, IP68		1,5 mm
Těsnicí O-kroužek	NBR	Stupeň krytí s GWDR	IP66, IP68
Upínací vložka	Neoprén	Těsnění	CR
Vnější průměr kabelu, min.	14 mm	Vnější průměr kabelu, max.	24 mm
		Vnější závit	M 32

Číslo certifikátů, kabelová průchodka

Identifikace	Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC Db IP66/68	Číslo certifikátu, kabelová průchodka (ATEX)	IMQ 11ATEX038X
Číslo certifikátu, kabelová průchodka (GOST)	POCC TR.05.B04161		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-14-91-11
eClass 7.1	27-14-91-11	eClass 8.1	27-14-91-11
eClass 9.1	27-14-44-34	eClass 9.0	27-14-44-32

Informace o produktu

Informace o produktu	V kombinaci s kryty Klippon STB je třeba použít další ploché těsnění – GWDR NP.
----------------------	---

Osvědčení

Schválení



Certifikace	EAC; ATEX
ROHS	Shoda

VG Ex MS (Ex mosazná kabelová průchodka) VG M32 EXE MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP