

kabelové oko, konec svorky KSI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Izolovaný konektor samec z PVC nebo PC/PA

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	KSI/1,5-2,5
Objednací číslo	1491390000
Verze	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301458
Mnž.	100 ks

Datový list

kabelové oko, konec svorky KSI/1,5-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 0,89 g

Konektory

Délka 1 (l1)	22,8 mm	Délka 2 (l2)	11 mm ²
Identifikační barva	modrá barva	Izolace	K dispozici
Materiál - plast	PC	Průřez vodiče, max.	2,5 mm ²
Průřez vodiče, min.	1,5 mm ²	Vnitřní průměr hřídele (d1)	2,3 mm
Vnitřní průměr objímky (d4)	4,5 mm	Vnější průměr hřídele (d3)	1,9 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001052	ETIM 4.0	EC001052
ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9,1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-92		

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje [EPLAN](#)

Datový list**kabelové oko, konec svorky
KSI/1,5-2,5**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy