kabelové oko, konec svorky
KRN-M10/-185 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KRN-M10/-185 S
Objednací číslo	1494980000
Verze	kabelové oko, konec svorky,185 mm²
GTIN (EAN)	4050118304497
Mnž.	10 ks

Datový list

kabelové oko, konec svorky
KRN-M10/-185 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Váha	10,47 g	Čistá hmotnost	103 g

Technické údaje

Verze	Euro řada, úzká příruba

Konektory

Délka hřídele (a)	30 mm	Délka připojení (l)	60 mm
Izolace	není k dispozici	Otvor	M10
Průřez vodiče	185 mm²	Vnitřní průměr hřídele (d1)	18,7 mm
Vnitřní průměr objímky (d2)	10,5 mm	Vnější průměr hřídele (d3)	24 mm
Šířka příruby (b)	26 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001051	ETIM 6.0	EC001051
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-05	eClass 9,1	27-40-02-05
eClass 9.0	27-40-02-05		

Osvědčení

Schválení	c UL us LISTED
ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN

kabelové oko, konec svorky
KRN-M10/-185 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

