kabelové oko, konec svorky
KP-M6/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KP-M6/-16
Objednací číslo	1497930000
Verze	kabelové oko, konec svorky,16 mm²
GTIN (EAN)	4050118307290
Mnž.	100 ks

kabelové oko, konec svorky
KP-M6/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Váha	1,27 g	Čistá hmotnost	12,66 g

Technické údaje

Verze	DIN řada 46235, standardní

Konektory

Délka hřídele (a)	20 mm	Délka připojení (l)	36 mm
Identifikační číslo Cu	8 K	Izolace	není k dispozici
Otvor	M 6	Průřez vodiče	16 mm²
Vnitřní průměr hřídele (d1)	5,5 mm	Vnitřní průměr objímky (d2)	6,4 mm
Vnější průměr hřídele (d3)	8,5 mm	Šířka příruby (b)	13 mm

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001050	ETIM 6.0	EC001050
eClass 6.2	27-40-02-05	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-03	eClass 9,1	27-40-02-03
eClass 9.0	27-40-02-03		

Osvědčení

ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN

kabelové oko, konec svorky
KP-M6/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

