

## MetalliCard DKB CC 15/45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



MetalliCard jsou k dispozici z hliníku nebo nerezové oceli a splňují širokou řadu požadavků na značení. Pochromované hliníkové značky jsou levnou alternativou pro mnoho aplikací a osvědčily se zvláště svým hlubokým kontrastem vícebarevného tisku.

V technologicky náročném chemickém a zpracovatelském průmyslu jste s nerezovými značkami MetalliCard v bezpečí díky jejich vynikající odolnosti. Jejich formáty pokrývají potřeby celého spektra systémové identifikace. Malé vybavení nebo typové desky, zajišťují vysoce kvalitní značící proces. MetalliCard také nabízí optimální instalační vlastnosti. MetalliCard lze použít univerzálně díky různým možnostem připevnění: vázání, nýtování, použití držáků nebo lišt na štítky, nebo v kombinaci s nerezovými vázacími pásky.

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Typ                   | DKB CC 15/45                                              |
| Objednací číslo       | <a href="#">1341170000</a>                                |
| Verze                 | MetalliCard, Adhezivní proužek, 15 x 45 mm, Transparentní |
| GTIN (EAN)            | 4050118145441                                             |
| Mnž.                  | 240 ks                                                    |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">1324380000</a>                                |

**MetalliCard  
DKB CC 15/45****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 45 mm   | Šířka (v palcích)   | 1,772 inch |
| Výška          | 15 mm   | Výška (v palcích)   | 0,591 inch |
| Hloubka        | 0,01 mm | Hloubka (v palcích) | 0 inch     |
| Čistá hmotnost | 0,24 g  |                     |            |

**Obecné údaje**

|                         |                      |                    |                    |
|-------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|
| Barevný                 | Transparentní        | Doporučená odvětví | Energie, Proces    |
| Lepidlo                 | Modifikovaný akrylát | Materiál           | Polyesterová fólie |
| Rozsah provozní teploty | -40...160 °C         | Verze              | Samolepicí         |
| Šířka                   | 45 mm                |                    |                    |

**Klasifikace**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9,1 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.0 | 27-40-06-29 |            |             |

**Osvědčení**

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

**Soubory ke stažení**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN</a> |
|-----------------|-----------------------|

### MetalliCard DKB CC 15/45

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

### Příklad použití

