

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-PI-SCRJ-POF-QA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



FO SC vložky pro zásuvné konektory ver. 1 / 4 / 14

Všeobecné objednací údaje

Typ	IE-PI-SCRJ-POF-QA
Objednací číslo	2564960000
Verze	SC vložka, Zástrčka SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4050118574647
Mnž.	10 ks

**Ethernet v průmyslovém prostředí
IE-PI-SCRJ-POF-QA**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	13 g
----------------	------

Teploty

Provozní teplota, max.	70 °C	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota	-40 °C...70 °C	Skladovací teplota	
Teplota instalace			

Všeobecné údaje

Barevný	Různé	Cykly zapojování	≥ 500
Hlavní materiál krytu	PA 66	Konfigurace	Vložka konektoru a příruby pro varianty krytů 1, 4 a 14
Materiál dutinky	Arcap	Materiál protiprachového krytu	TPE
Popis výrobku	Zástrčka SCRJ, POF	Průměr jednoduchého vodiče, max.	2,3 mm
Průměr jednoduchého vodiče, min.	2,1 mm	Průměr pláště, max.	8 mm
Průměr pláště, min.	5 mm	Připojení 1	SCRJ
Stupeň krytí	IP67 s pouzdem	Typ montáže	Šroubová montáž
Ztráta při zapojování	≤ 1,0 dB		

Standardy

Standardní konektor	IEC 61754-24
---------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 9,1	19-07-01-22	eClass 9.0	19-17-01-22

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------