

**ES EPG 60/HPG AEH 70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpovací nástroje na kabelová oka, konektory a dutinky s výměnnými vložkami**

- extrémně rychlá práce díky hydraulické podpoře
- široký rozsah zpracování do 300 mm<sup>2</sup>
- Rychlá krimpovací hlava otočná o 270°
- automatické omezení tlaku a sledování pomocí tlakového senzoru
- elektronické ovládání a monitorování procesu krimpování
- Ukládání všech krimpovacích cyklů a chybových hlášek do interní paměti
- Čtení všech cyklů a chybových hlášek přes USB
- Lithiový akumulátor s indikátorem stavu nabití: 18 V, 1,5 Ah

**Všeobecné objednávací údaje**

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Typ               | ES EPG 60/HPG AEH 70                  |
| Objednávací číslo | <a href="#">2577850000</a>            |
| Verze             | Vložka nástroje k nalisování koncovek |
| GTIN (EAN)        | 4050118590692                         |
| Mnž.              | 1 ks                                  |

**ES EPG 60/HPG AEH 70**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje****Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost 25 g

**Krimpovací vložky**

Krimpovací šířka v mm 22 Průřez měděného krimpovaného spoje 70  
Šířka krimpování 22 mm

**Popis kontaktu**

Type of contact Wire-end ferrules with/  
without plastic collars

**Klasifikace**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC000168    | ETIM 6.0   | EC001282    |
| eClass 6.2 | 21-04-38-11 | eClass 9,1 | 21-01-90-90 |
| eClass 9.0 | 21-04-90-90 |            |             |