

CRIMPFIX R VARIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Pro automatické odizolování a krimpování
- Časově úsporná a efektivní práce
- Snadno seřaditelné podle příslušného rozsahu průřezů
- Odizolování a krimpování v jediném pracovním kroku
- Zpracování pouzder a kontaktů od jiných výrobců může způsobit chyby a poškodit stroj!

Všeobecné objednací údaje

Typ	CRIMPFIX R VARIO
Objednací číslo	258000000
Verze	Automatické přístroje, Automatický nástroj na odizolování vodičů a nalisování koncovek
GTIN (EAN)	4050118605846
Mnž.	1 ks

CRIMPFIX R VARIO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Šířka	335 mm	Šířka (v palcích)	13,189 inch
Výška	565 mm	Výška (v palcích)	22,244 inch
Hloubka	485 mm	Hloubka (v palcích)	19,094 inch
Čistá hmotnost	25 265 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Technické údajeElektrické připojení 100 - 240 V / 50/60 Hz /
16 VA**PW65 údržba - automatické odizolování/nalisování koncovek**

Doba pulzu	přibližně 2 s	Délka koncové dutinky na vodiče	14/16 mm
Délka nalisování koncovek	8/10 mm	Délka vsazení, min.	27 mm
Elektrické připojení	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA	Hlavice	Elektropneumatický
Nalisování koncovek	Trapézové	Průřez koncovek, max.	2,5 mm ²
Průřez koncovek, min.	0,5 mm ²	Připojení stlačeného vzduchu	5,5 bar
Rozsah odizolování	0,5-2,5 mm ² (~AWG 20- 14)	Spotřební materiál	Spojené koncové dutinky na vodiče

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002778	eClass 6.2	17-13-01-01
eClass 9,1	17-13-01-01	eClass 9.0	17-13-01-01

Osvědčení

ROHS Shoda

Soubory ke staženíUživatelská dokumentace [Manual](#)