

**Cabtite (systém pro vstup kabelů)
CABTITE CR 24/10 EMV**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Systém zavádění kabelů Cabtite nabízí maximální flexibilitu uspořádání kabelů v řídicích skříních, krytech a strojích, zároveň šetří čas a poskytují bezpečné těsnění a uvolnění pnutí pro předem ukončené a neukončené kabely. Modulární konstrukce rámu Cabtite, mřížované vložky a těsnicí prvky umožňují rychlou konfiguraci vývodů pro předem ukončené kabely - bez použití nástrojů a se spolehlivým utěsněním IP66 podle normy DIN EN 60529. Rám. Vložka. Těsnicí prvek. Tři základní komponenty v modulárním systému zaručují nejvyšší flexibilitu, variabilitu a diverzitu variant.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CABTITE CR 24/10 EMV
Objednací číslo	2583890000
Verze	Pásky na ochranu kabelů, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Ocel, galvanizovaná, Stříbrná, Výška: 16 mm, Šířka: 35.23 mm, Hloubka: 16 mm
GTIN (EAN)	4050118647068
Mnž.	10 ks

Cabtite (systém pro vstup kabelů) CABTITE CR 24/10 EMV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	140 mm	Délka (v palcích)	5,512 inch
Šířka	35,23 mm	Šířka (v palcích)	1,387 inch
Výška	16 mm	Výška (v palcích)	0,63 inch
Hloubka	16 mm	Hloubka (v palcích)	0,63 inch
Rozměr při montáži – šířka	5,3 mm	Rozměr při montáži – výška	5,91 mm
Čistá hmotnost	46,96 g	Průměr	5,3 mm

Všeobecné informace

Halogen	Ne	Silikon	Ne
Materiál	Ocel, galvanizovaná		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9,1	27-18-92-65	eClass 9.0	27-18-28-15

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	STEP
-----------------	----------------------