

KOK 52 X 91**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Děrovací nástroje společnosti Weidmüller by měly být vaší první volbou na tvorbu výřezů ve vašem rozvaděči.

- PG kabelové průchodky
- M kabelové průchodky
- Speciální kabelové průchodky

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Typ | KOK 52 X 91 |
| Objednací číslo | 2008410000 |
| Verze | Otvory v plechu |
| GTIN (EAN) | 4050118394177 |
| Mnž. | 1 ks |

KOK 52 X 91**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

| | | | |
|-------|---------|-------------------|------------|
| Šířka | 91 mm | Šířka (v palcích) | 3,583 inch |
| Výška | 52 mm | Výška (v palcích) | 2,047 inch |
| Váha | 3 900 g | Čistá hmotnost | 3 840 g |

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Nástroje na řezání

Velikost FrontCom® Vario

Klasifikace

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC000005 | ETIM 4.0 | EC000005 |
| ETIM 5.0 | EC000005 | ETIM 6.0 | EC002691 |
| UNSPSC | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 21-04-38-90 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9,1 | 21-01-90-90 |
| eClass 9.0 | 21-04-92-40 | | |

Soubory ke staženíBrožura/Katalog [CAT 5 ENCL 17/18 EN](#)

Příklad použití