

**THM
THM WO VIN 24.5/100 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM WO VIN 24.5/100 WS
Objednací číslo	1391430000
Verze	THM, Označení vodičů a kabelů, 8 - 23 mm, 24.5 x 100 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4050118191714
Mnž.	1 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000

THM THM WO VIN 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	100 mm	Šířka (v palcích)	3,937 inch
Výška	24,5 mm	Výška (v palcích)	0,965 inch
Hloubka	0,065 mm	Hloubka (v palcích)	0,003 inch
Čistá hmotnost	994 g		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Halogen	Ano
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo
Materiál	Vinylová fólie	Počet na roli	2 000
Rozsah provozní teploty	-40...80 °C	Schválení podle UL 969	Ne
Typ tisku	prázdný	Velikost pole na označení	25 x 24.5 mm
Verze	Samolepicí	Šířka	100 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez vodiče, max.	95 mm ²
Průřez vodiče, min.	0,75 mm ²	Vnější prům. vodiče	8 - 23 mm
Vnější prům. vodiče, max.	23 mm	Vnější prům. vodiče, min.	8 mm

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD
Technické údaje	STEP

THM
THM WO VIN 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

