

**kabelové oko, konec svorky
VFSKHV/0,5-1,0/485****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Plně izolované objímky konektorů z PVC s
měděnou objímkou**

- Běžně dostupné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem

Všeobecné objednací údaje

Typ	VFSKHV/0,5-1,0/485
Objednací číslo	1491880000
Verze	kabelové oko, konec svorky, izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1 mm ²
GTIN (EAN)	4050118301748
Mnž.	100 ks

kabelové oko, konec svorky VFSKHV/0,5-1,0/485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Váha	0,1 g	Čistá hmotnost	0,978 g
------	-------	----------------	---------

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Konektory

Délka 1 (l1)	20,2 mm	Hustota připojení (d3)	0,5 mm
Identifikační barva	červená barva	Izolace	Plně izolováno
Materiál - plast	PVC	Průřez vodiče, max.	1 mm ²
Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²	Šířka připojení (d2)	4,8 mm

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC000516
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9,1	27-40-02-90
eClass 9.0	27-44-03-92		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN

kabelové oko, konec svorky VFSKHV/0,5-1,0/485

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

