


**kabelové oko, konec svorky
HBT 1,5 - 3,0 RT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Použití izolovaných konektorů uživatelům zaručuje trvalou a konzistentní kvalitu elektrických připojení.
Navíc přinášejí výhody při instalaci.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HBT 1,5 - 3,0 RT
Objednací číslo	1312440000
Verze	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 0,5 mm ² - 1,5 mm ² , Červená
GTIN (EAN)	4050118115055
Mnž.	100 ks

**kabelové oko, konec svorky
HBT 1,5 - 3,0 RT**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	0,79 g	Průřez izolace	4 mm
----------------	--------	----------------	------

Konektory

Identifikační barva	červená barva	Izolace	K dispozici
Materiál - plast	PC	Průřez vodiče, max.	1,5 mm ²
Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²		

Rozměry

Délka L	28,4 mm	Délka kolíku P	17,4 mm
Háčková špička X	2,1 mm	Průřez izolace	4 mm
Šířka kolíku B	3 mm		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-92		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN CAT 1 TERM 16/17 EN
Technické údaje	EPLAN