

CUTFIX 8 INTERFACE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- Pro automatické řezání jednotlivých vodičů na určitou délku
- Vysoká opakovatelnost díky přesnému DC servopohonu
- Rozhraní ke kontrole automatického řezáku přes IBM kompatibilní PC

Všeobecné objednací údaje

Typ	CUTFIX 8 INTERFACE
Objednací číslo	2580010000
Verze	Automatické přístroje, Stroj na řezání
GTIN (EAN)	4050118605839
Mnž.	1 ks

CUTFIX 8 INTERFACE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	380 mm	Šířka (v palcích)	14,961 inch
Výška	470 mm	Výška (v palcích)	18,504 inch
Hloubka	360 mm	Hloubka (v palcích)	14,173 inch
Čistá hmotnost	20 809 g		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Technické údaje

Elektrické připojení	100 - 240 V / 50 Hz / 240 VA
----------------------	---------------------------------

Automatické řezání

Displej	LCD displej	Délka předvýběru, max.	999 999 mm
Délka předvýběru, min.	2 mm	Elektrické připojení	100 - 240 V / 50 Hz / 240 VA
Hlavice	elektrické	Klávesnice	Dotykový displej
Korekce délky	Korekci prokluzu v mm lze naprogramovat, aby odpovídala dílu.	Otvor (max. průměr)	8 mm vnější průměr
Rozhraní	USB 1.1, USB 2.0	Rychlost podávání, max.	1,5 m/s
Sklad	až 2 000 úloh řezání		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC000158	ETIM 4.0	EC000158
ETIM 5.0	EC000158	ETIM 6.0	EC002778
eClass 6.2	17-13-01-03	eClass 7.1	21-04-04-90
eClass 8.1	21-04-04-90	eClass 9,1	17-13-01-03
eClass 9.0	17-13-01-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------