

**Cabtite (systém pro vstup kabelů)
CABTITE GI H BK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Zasouvací zacvakávací vložky umožňují konfiguraci otvorů v rámu podle potřeby za účelem použití s malými nebo velkými těsnicími prvky. Slyšitelné „cvaknutí“ potvrzuje správnou instalaci. To znamená, že systém zavádění kabelů Cabtite je možné variabilně konfigurovat pro různé požadavky (kabely, vodiče, hadice, pneumatické a hydraulické linky).

Všeobecné objednací údaje

Typ	CABTITE GI H BK
Objednací číslo	2584270000
Verze	vložka sítě, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 17.5 mm, Šířka: 44 mm, Hloubka: 17.5 mm, -40 °C...120 °C
GTIN (EAN)	4050118617122
Mnž.	5 ks

Cabtite (systém pro vstup kabelů) CABTITE GI H BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	67 mm	Délka (v palcích)	2,638 inch
Šířka	44 mm	Šířka (v palcích)	1,732 inch
Výška	17,5 mm	Výška (v palcích)	0,689 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze	17,5 mm	Hloubka	17,5 mm
Hloubka (v palcích)	0,689 inch	Čistá hmotnost	9,61 g

Všeobecné informace

Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Halogen	Ne
Silikon	Ne	Těsnění	TPE
Materiál	Polyamid, vyztužený skelnými vlákny		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9,1	27-18-92-65	eClass 9.0	27-18-28-15

Osvědčení

Schválení



ROHS Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	Cabtime Installation Instructions