

**THM
THM ET S7 1500 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Nelepící značky balené v rolích THM ET S7 se používají na označení modulů SIMATIC ET 200S, S7-300 a S7-400 od společnosti Siemens.

- Software M-Print® PRO lze použít pro jednotlivý tisk štítků THM ET S7 pomocí tiskárny THM.
- Štítky lze snadno oddělit
- Tiskárna THM Plus S zajišťuje vysoce odolný tisk

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM ET S7 1500 GE
Objednací číslo	1991670000
Verze	THM, Značky na přístroje, 108.8 x 22.9 mm, Siemens, Žlutá
GTIN (EAN)	4050118376326
Mnž.	500 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000

THM THM ET S7 1500 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	22,9 mm	Šířka (v palcích)	0,902 inch
Výška	108,8 mm	Výška (v palcích)	4,283 inch
Hloubka	0,08 mm	Hloubka (v palcích)	0,003 inch
Čistá hmotnost	0,68 g		

Obecné údaje

Aplikace/výrobce	Siemens	Barevný	Žlutá
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Materiál	Polypropylen	Metoda tisku	Termotransfer
Počet na roli	500	Rozsah provozní teploty	-50...100 °C
Schválení podle UL 969	Ne	Verze	bez obsahu halogenů
Šířka	22,9 mm		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 9,1	27-40-06-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN, WSCAD
-----------------	------------------------------