

## MetalliCard SFX-M 11/60-5 ST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



MetalliCard jsou k dispozici z hliníku nebo nerezové oceli a splňují širokou řadu požadavků na značení. Pochromované hliníkové značky jsou levnou alternativou pro mnoho aplikací a osvědčily se zvláště svým hlubokým kontrastem vícebarevného tisku.

V technologicky náročném chemickém a zpracovatelském průmyslu jste s nerezovými značkami MetalliCard v bezpečí díky jejich vynikající odolnosti. Jejich formáty pokrývají potřeby celého spektra systémové identifikace. Malé vybavení nebo typové desky, zajišťují vysoce kvalitní značící proces. MetalliCard také nabízí optimální instalační vlastnosti. MetalliCard lze použít univerzálně díky různým možnostem připevnění: vázání, nýtování, použití držáků nebo lišt na štítky, nebo v kombinaci s nerezovými vázacími pásky.

Speciální děrování na SFX-M umožňuje použití ocelových vázacích pásek.

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

### Všeobecné objednací údaje

|                       |                                                              |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|
| Typ                   | SFX-M 11/60-5 ST                                             |
| Objednací číslo       | <a href="#">1422570000</a>                                   |
| Verze                 | MetalliCard, Označení vodičů a kabelů, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm |
| GTIN (EAN)            | 4050118226157                                                |
| Mnž.                  | 50 ks                                                        |
| kompatibilní tiskárna | <a href="#">1324380000</a>                                   |

## MetalliCard SFX-M 11/60-5 ST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

|                |         |                     |            |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Šířka          | 11 mm   | Šířka (v palcích)   | 0,433 inch |
| Výška          | 60 mm   | Výška (v palcích)   | 2,362 inch |
| Hloubka        | 0,8 mm  | Hloubka (v palcích) | 0,031 inch |
| Čistá hmotnost | 2,502 g |                     |            |

### Obecné údaje

|                         |                 |          |                                           |
|-------------------------|-----------------|----------|-------------------------------------------|
| Doporučená odvětví      | Proces, Energie | Materiál | Mikroleptaná nerezová ocel<br>1,4301 (ST) |
| Rozsah provozní teploty | -55...130 °C    | Šířka    | 11 mm                                     |

### Označení vodičů a kabelů

|                           |                     |                           |                    |
|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------|
| Průřez vodiče, max.       | 500 mm <sup>2</sup> | Průřez vodiče, min.       | 16 mm <sup>2</sup> |
| Vnější prům. vodiče       | 7 - 40 mm           | Vnější prům. vodiče, max. | 40 mm              |
| Vnější prům. vodiče, min. | 7 mm                |                           |                    |

### Klasifikace

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9,1 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 |            |             |

### Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

### Soubory ke stažení

|                 |                                                |
|-----------------|------------------------------------------------|
| Software        | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |
| Technické údaje | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Technické údaje | <a href="#">STEP</a>                           |

### MetalliCard SFX-M 11/60-5 ST

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

