

**THM
THM ET 200SP 12.8/31 TU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmüller.com



Nelepící značky balené v rolích THM ET S7 se používají na označení modulů SIMATIC ET 200S, S7-300 a S7-400 od společnosti Siemens.

- Software M-Print® PRO lze použít pro jednotlivý tisk štítků THM ET S7 pomocí tiskárny THM.
- Štítky lze snadno oddělit
- Tiskárna THM Plus S zajišťuje vysoce odolný tisk

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM ET 200SP 12.8/31 TU
Objednací číslo	1487680000
Verze	THM, Značky na přístroje, 31 x 12.8 mm, Siemens, Tyrkysová
GTIN (EAN)	4050118296600
Mnž.	1 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000

THM THM ET 200SP 12.8/31 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	12,8 mm	Šířka (v palcích)	0,504 inch
Výška	31 mm	Výška (v palcích)	1,22 inch
Hloubka	0,08 mm	Hloubka (v palcích)	0,003 inch
Čistá hmotnost	442 g		

Obecné údaje

Aplikace/výrobce	Siemens	Barevný	Tyrkysová
Halogen	Ne	Klasifikace hořlavosti UL 94	HB
Materiál	Polypropylen	Metoda tisku	Termotransfer
Počet na roli	2 000	Rozsah provozní teploty	-50...100 °C
Schválení podle UL 969	Ne	Verze	bez obsahu halogenů
Šířka	12,8 mm		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-29	eClass 9.1	27-40-06-29
eClass 9.0	27-40-06-29		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Software	M-Print PRO configuration file
Technické údaje	EPLAN, WSCAD

THM
THM ET 200SP 12.8/31 TU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

