

**kabelové oko, konec svorky
KQI-M10/-16****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Izolovaný kabelový konektor z PVC nebo PC/PA**

- Běžné designy
- Nepájené
- S kónickým vstupem, kromě spojkového konektoru

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQI-M10/-16
Objednací číslo	1492510000
Verze	kabelové oko, konec svorky, Izolovaný kabelový konektor, 16 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302288
Mnž.	50 ks

**kabelové oko, konec svorky
KQI-M10/-16**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje**Rozměry a váhy**

Čistá hmotnost	5,9 g
----------------	-------

Konektory

Délka připojení (l)	35,5 mm	Identifikační barva	modrá barva
Materiál - plast	PA	Otvor	M10
Průřez vodiče	16 mm ²	Vnitřní průměr hřídele (d1)	5,8 mm
Vnitřní průměr objímky (d2)	10,5 mm	Vnitřní průměr objímky (d4)	10,5 mm
Vnější průměr hřídele (d3)	18 mm		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001059	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-90	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-12	eClass 9.1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-12		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN

kabelové oko, konec svorky KQI-M10/-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy

