

**kabelové oko, konec svorky
KQN-M12/-6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje
dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického
připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Typ	KQN-M12/-6
Objednací číslo	1494000000
Verze	kabelové oko, konec svorky, 4 mm ² - 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303490
Mnž.	100 ks

Datový list

kabelové oko, konec svorky KQN-M12/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Váha	0,23 g	Čistá hmotnost	2,29 g
------	--------	----------------	--------

Konektory

Délka hřídele (a)	6 mm	Délka připojení (l)	21 mm
Izolace	není k dispozici	Otvor	M 12
Průřez vodiče, max.	6 mm ²	Průřez vodiče, min.	4 mm ²
Vnitřní průměr hřídele (d1)	3,6 mm	Vnitřní průměr objímky (d2)	13 mm
Vnější průměr hřídele (d3)	18 mm		

Klasifikace

ETIM 3.0	EC001509	ETIM 4.0	EC001509
ETIM 5.0	EC001052	ETIM 6.0	EC001059
eClass 6.2	27-40-02-04	eClass 7.1	27-40-02-04
eClass 8.1	27-40-02-04	eClass 9,1	27-40-02-12
eClass 9.0	27-40-02-12		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Technické údaje	EPLAN

**kabelové oko, konec svorky
KQN-M12/-6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy