

PZ PK 6/70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Krimpovací nástroje pro tubulární a kompresní kabelová oka s otočnou krimpovací hvězdou.**

- Integrovaná krimpovací hvězda pro různé průřezy
- Šestihránné krimpovací nástroje pro kompresní kabelová oka
- WM-Form krimpovací nástroje pro tubulární kabelová oka
- široký rozsah zpracování do 70 nebo 120 mm²

Všeobecné objednací údaje

Typ	PZ PK 6/70
Objednací číslo	1500470000
Verze	6mm ² , 70mm ²
GTIN (EAN)	4050118309263
Mnž.	1 ks

PZ PK 6/70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Hloubka	515 mm	Hloubka (v palcích)	20,276 inch
Váha	2 000 g	Čistá hmotnost	2 040 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Krimpovací vložky

Průřez krimpování, hliník	10 ... 50 mm ²	Šířka krimpování	5 mm
---------------------------	---------------------------	------------------	------

Popis kontaktu

Krimpovací rozsah, min.	6 mm ²	Krimpovací rozsah, max.	70 mm ²
-------------------------	-------------------	-------------------------	--------------------

Klasifikace

ETIM 5.0	EC000168	ETIM 6.0	EC000168
eClass 6.2	21-04-38-11	eClass 7.1	21-04-38-11
eClass 8.1	21-04-38-11	eClass 9,1	21-04-38-11
eClass 9.0	21-04-38-11		

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
-----------------	--------------------------------------