# CMA-31-150-5A-5VA-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Zásuvné proudové převodníky jsou zejména vhodné pro instalaci na přípojnici.
Výhody:

- Bezšroubový systém připojení se svorkou s tažnou pružinou.
- Časově úsporné připojení pro pevné a pružné vodiče.
- Odolné proti nárazům a otřesům, velké mechanické přídržné síly.
- Vysoká proudová odolnost

## Všeobecné objednací údaje

| | |
|---|---|
| Typ | CMA-31-150-5A-5VA-1 |
| Objednací číslo | 2420960000 |
| Verze | Primární proud: 150 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 5 VA, Tolerance class: 1 |
| GTIN (EAN) | 4050118429091 |
| Mnž. | 1 ks |

# Datový list

## CMA-31-150-5A-5VA-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

# Technické údaje

### Rozměry a váhy

| | | | |
|---|---|---|---|
| Šířka | 60 mm | Šířka (v palcích) | 2,362 inch |
| Výška | 80,9 mm | Výška (v palcích) | 3,185 inch |
| Hloubka | 52 mm | Hloubka (v palcích) | 2,047 inch |
| Čistá hmotnost | 1 g | | |

### Teploty

| | | | |
|---|---|---|---|
| Provozní teplota, max. | 50 °C | Provozní teplota, min. | -5 °C |
| Skladovací teplota, max. | 70 °C | Skladovací teplota, min. | -25 °C |
| Provozní teplota | -5 °C...50 °C | Skladovací teplota | -25 °C...70 °C |

### Technické údaje

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jmenovitý kmitočet | 50 Hz | Provozní napětí $U_{max.}$, max. | 1,2 kV |
| Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud $I_{tepelný}$ | 1,2 x $I_{jmen.}$ | Třída izolace | E |

### Elektrické vlastnosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Primární proud | 150 A | Sekundární proud, max. | 5 A |
| Tolerance class | 1 | Zátěž | 5 VA |

### Rozměry živých vodičů

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kulatý vodič | 25,7 mm | Lišta | 20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm |

### Klasifikace

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC002048 | eClass 6.2 | 27-21-09-02 |
| eClass 9,1 | 27-21-09-02 | eClass 9.0 | 27-21-09-02 |

### Osvědčení

| | |
|---|---|
| ROHS | Shoda |

### Soubory ke stažení

| | |
|---|---|
| Uživatelská dokumentace | instruction sheet english.pdf<br>Betriebsanleitung deutsch |

## CMA-31-150-5A-5VA-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Nákresy







