

SAIE-7/8S-4-0.4U-H**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-7/8S-4-0.4U-H
Objednací číslo	2577160000
Verze	Vestavěné zástrčky, 7/8", 7/8", Počet pólů: 4
GTIN (EAN)	4050118586817
Mnž.	1 ks

SAIE-7/8S-4-0.4U-H

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost 66 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Standardy

Č. osvědčení (cURus) E307231

Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 100	Délka vlákna / kabelu	0,4 m
Hlavní materiál krytu	Tlakově litý zinek, poniklované	Jmenovité napětí	300 V
Jmenovitý proud	8 A	Kabelové vývodky	7/8"
Kódování	žádná	Materiál kontaktu	CuZn
Povrch kontaktu	Pozlacené	Počet pólů	4
Průřez jádra	0,75 mm ²	Připojovací závit	7/8"
Rozsah teplot krytu	-25...+85 °C	Stupeň krytí	IP67, přišroubované
Typ připojení	Kontakt	Vnější prům. vodiče	-

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002635	eClass 6.2	27-26-07-02
eClass 9,1	27-44-01-03	eClass 9.0	27-44-01-02

Osvědčení

Schválení



ROHS

Shoda

SAIE-7/8S-4-0.4U-H**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16



D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Nákresy**Schéma připojení****Schéma pólů**