


**Cabtite (systém pro vstup kabelů)
CABTITE FR 16/8 BK SET**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Rám vyrobený z jednoho kusu lze rychle a snadno smontovat a skládá se z rozměrově stálého plastu vyztuženého skleněnými vlákny. Uchycené pěnové těsnění zaručuje efektivní těsnění IP66 v souladu s normou DIN EN 60529, dokonce i na lakovaném nebo hrubém povrchu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CABTITE FR 16/8 BK SET
Objednací číslo	2583740000
Verze	Rám, Cabtite (systém pro vstup kabelů), Polyamid, vyztužený skelnými vlákny, Uhlově černá, Výška: 19.6 mm, Šířka: 70 mm, Hloubka: 19.6 mm, -40 °C...120 °C, IP54, IP65, IP66
GTIN (EAN)	4050118617146
Mnž.	1 ks

Cabtite (systém pro vstup kabelů) CABTITE FR 16/8 BK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Délka	126 mm	Délka (v palcích)	4,961 inch
Šířka	70 mm	Šířka (v palcích)	2,756 inch
Výška	19,6 mm	Výška (v palcích)	0,772 inch
Nejvyšší nebo nejnižší verze	19,6 mm	Hloubka	19,6 mm
Hloubka (v palcích)	0,772 inch	Rozměr při montáži – šířka	32 mm
Rozměr při montáži – výška	103 mm	Čistá hmotnost	42,48 g
Průměr	5,5 mm		

Všeobecné informace

Utahovací moment	3 Nm	Šířka otvoru	46 mm
Délka otvoru	91 mm	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Těsnicí prvek	2 velké těsnicí prvky nebo 4 malé těsnicí prvky nebo 1 velký těsnicí prvek a 4 malé těsnicí prvky nebo 8 malých těsnicích prvků	Halogen	
Silikon	Ne		Ne
Materiál	Polyamid, vyztužený skelnými vlákny	Těsnění	TPE

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002624	eClass 6.2	27-14-92-01
eClass 9,1	27-18-92-65	eClass 9.0	27-18-28-15

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	STEP
Uživatelská dokumentace	CabTite Installation Instructions

Cabtite (systém pro vstup kabelů) CABTITE FR 16/8 BK SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

