

**ESG  
ESG 6/15 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Zaručená dlouhá životnost: ESG**

Štítky v několika barvách a formátech mají silnou lepidlovou vrstvu k zajištění toho nejlepšího spojení s podkladovým materiálem. Díky dvojitě laminovanému polyesteru je základový materiál velmi tenký a zároveň extrémně odolný proti přetržení.

**Vaše výhody s MultiMark**

- Dvojitě laminovaný polyester
- Lze použít s vybavením od různých výrobců
- Značky na zařízení se známým designem

**Všeobecné objednávací údaje**

Typ	ESG 6/15 MM WS
Objednávací číslo	<a href="#">2619940000</a>
Verze	ESG, Značky na přístroje, 6 x 15 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4050118626148
Mnž.	3 000 ks
kompatibilní tiskárna	<a href="#">2430920000</a> <a href="#">2448870000</a>

## Datový list

### ESG ESG 6/15 MM WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	15 mm	Šířka (v palcích)	0,591 inch
Výška	6 mm	Výška (v palcích)	0,236 inch
Hloubka	0,1 mm	Hloubka (v palcích)	0,004 inch
Čistá hmotnost	0,033 g		

### Obecné údaje

Barevný	Bílá	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Lepidlo	Akrylátové lepidlo
Materiál	Polyester	Počet na roli	3 000
Rozsah provozní teploty	-40... 120 °C	Schválení podle UL 969	Ano
Velikost pole na označení	6 x 15 mm	Verze	Samolepicí, bez obsahu halogenů
Šířka	15 mm		

### Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 9,1	27-40-06-29	eClass 9.0	27-40-06-29

### Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

**Datový list**

**ESG**  
**ESG 6/15 MM WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Nákresy**

