

CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

similar to the product

Všeobecné objednací údaje

Typ	CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1
Objednací číslo	2525150000
Verze	Primární proud: 32 A, Sekundární proud, max.: 1 A, Zátěž: 0.2 VA, Tolerance class: 1
GTIN (EAN)	4050118536515
Mnž.	1 ks

CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	27,5 mm	Šířka (v palcích)	1,083 inch
Výška	46,5 mm	Výška (v palcích)	1,831 inch
Hloubka	19 mm	Hloubka (v palcích)	0,748 inch
Čistá hmotnost	65 g		

Teploty

Provozní teplota, max.	50 °C	Provozní teplota, min.	-5 °C
Skladovací teplota, max.	70 °C	Skladovací teplota, min.	-25 °C
Provozní teplota	-5 °C...50 °C	Skladovací teplota	-25 °C...70 °C

Technické údaje

Jmenovitý kmitočet	50 Hz	Provozní napětí $U_{max.}$, max.	0,72 kV
Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud $I_{teplný}$	1,0 x $I_{jmen.}$	Třída izolace	E

Elektrické vlastnosti

Primární proud	32 A	Sekundární proud, max.	1 A
Tolerance class	1	Zátěž	0,2 VA

Rozměry živých vodičů

Kulatý vodič	7,6 mm
--------------	--------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002048	eClass 6.2	27-21-09-02
eClass 9.1	27-21-09-02	eClass 9.0	27-21-09-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Nákresy**