

**THM
THM WO 24.5/100 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Kabelové štítky na kotoučích THM WriteOn se používají pro značení vodičů a kabelů s vnějším průměrem do 36 mm. Průhledný lepicí proužek připevní a ochrání tisk na povrchu štítku.

- Značení je chráněna před nečistotami a oděrem pomocí průhledného lepicího proužku
- Snadný a rychlý tisk pomocí vysoce kvalitní termotransferové tiskárny

Všeobecné objednací údaje

Typ	THM WO 24.5/100 WS
Objednací číslo	2004970000
Verze	THM, Označení vodičů a kabelů, 8 - 23 mm, 25.4 x 100 mm, Bílá
GTIN (EAN)	4050118415391
Mnž.	2 000 ks
kompatibilní tiskárna	2430920000 2448870000

THM THM WO 24.5/100 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Šířka	100 mm	Šířka (v palcích)	3,937 inch
Výška	25,4 mm	Výška (v palcích)	1 inch
Hloubka	0,025 mm	Hloubka (v palcích)	0,001 inch
Čistá hmotnost	0,406 g		

Obecné údaje

Barevný	Bílá	Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	Lepidlo	Polyakrylátové lepidlo
Materiál	Polyesterová fólie	Počet na roli	2 000
Rozsah provozní teploty	-40...150 °C	Typ tisku	prázdný
Velikost pole na označení	24,5 x 25 mm	Šířka	100 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ne	Průřez vodiče, max.	120 mm ²
Průřez vodiče, min.	0,75 mm ²	Vnější prům. vodiče	8 - 23 mm
Vnější prům. vodiče, max.	23 mm	Vnější prům. vodiče, min.	8 mm

Klasifikace

ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 9,1	27-40-04-01
eClass 9.0	27-40-04-01		

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	EPLAN
-----------------	-----------------------