

**Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)  
KEBI QL 604022 S2B1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

Značka Klippon® již mnoho let znamená kompetenci a kvalitu mezi skříněmi.

Průmyslové skříně Klippon® EBi spolehlivě chrání vaše komponenty, pokud jsou používány v prostředí s mírnými podmínkami a jsou určeny pro každodenní použití.

Díky neustále rostoucí potřebě individuálních řešení v aplikacích se Klippon® EBi s vysokým výkonem a ochranou proti nárazům výborně hodí pro vaše potřeby. Naším standardním produktem je Klippon® EBi QL – s pantovými dveřmi a dvojítm zámekem.

K dispozici je také varianta s upevňovacími šrouby, nicméně tato varianta je na objednávku a je u ní požadováno minimální objednané množství. Schválení DNV GL a cULus jsou k dispozici na vyžádání.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	KEBI QL 604022 S2B1
Objednací číslo	<a href="#">2470880000</a>
Verze	Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock), Prázdný plášť, pouzdro z nerezové oceli, Výška: 600 mm, Šířka: 400 mm, Hloubka: 220 mm, Průchodkové desky: Dolní, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4301 (304), kartáčované, Stříbrná
GTIN (EAN)	4050118591217
Mnž.	1 ks

## Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock) KEBI QL 604022 S2B1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Technické údaje

### Rozměry a váhy

Šířka	400 mm	Šířka (v palcích)	15,748 inch
Výška	600 mm	Výška (v palcích)	23,622 inch
Hloubka	220 mm	Hloubka (v palcích)	8,661 inch
Rozměr při montáži – šířka	350 mm	Rozměr při montáži – výška	550 mm
Tloušťka stěny, max.	2 mm	Tloušťka stěny, min.	2 mm
Čistá hmotnost	11 240 000 g	Průměr	9 mm

### Všeobecné informace

Materiál těsnění přírubové desky	EPDM	Materiál těsnění víka	Pěnový PUR
Montáž s přírubovou deskou		Místa využití	Přístavní zařízení, Výroba strojů, Doprava, Lodní strojírenství, Balicí průmysl, Zpracovatelský průmysl
	M5 Torx nerezové šrouby TX20		
Návod k instalaci	Úhel svařované montážní skupiny, Montážní deska	Průchodkové desky	Dolní
Standardy	DIN EN 62208, IEC 60529	Tloušťka materiálu	1,5 mm
Tloušťka materiálu krytu	1,5 mm	Tloušťka materiálu příruby	1,5 mm
Tloušťka materiálu skříně	1,5 mm	Víko - úhel otevření	125 °
Materiál	Nerezavějící ocel 1.4301 (304)	Materiál těsnění	Pěnový PUR, EPDM
Provedení povrchu	kartáčované	Provozní teplota, min.	-40 °C
Provozní teplota, max.	85 °C	Odolnost proti nárazu	10,00 J
Stupeň krytí	IP66	Připojení krytu	Upevňovací oka, Instalace skrz zadní stranu krytu
Připojení víka	Příchytka na čtvrt otáčky s vložkou s drážkou	Integrované upevnění	Přišroubováno

### Zemnění krytů

Země, skříň, vnitřní	Připájený M6 nerezový zemnicí kolík v těle i víku krytu.	Země, skříň, vnější	M6 zemnicí závitový nýt
Země, skříň, víko	Připájený M6 nerezový zemnicí kolík v těle i víku krytu.		

### Číslo certifikátů, kryt

Č. osvědčení (cULus)	E243298
----------------------	---------

### Klasifikace

ETIM 6.0	EC000261	eClass 6.2	27-14-91-07
eClass 9, 1	27-18-92-90	eClass 9.0	27-18-01-01

### Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
------	-------

**Datový list**

**Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)**  
**KEBI QL 604022 S2B1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Technické údaje****Soubory ke stažení**

Technické údaje

[STEP](#)

**Klippon EBi QL (Essential Box industrial - Quarter Lock)  
KEBI QL 604022 S2B1**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Nákresy****Rozměrový výkres**