SAIE-M8B-8-0.2U-HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



K připojení na straně zařízení kabeláže snímačů / akčních členů je zapotřebí různých vestavěných konektorů. Jsou k dispozici ve verzích M12, M8 a M5.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-M8B-8-0.2U-HW
Objednací číslo	1467640000
Verze	Vestavěné zástrčky, M8 thread, Zásuvka, rovná, M 8, Počet pólů: 8
GTIN (EAN)	4050118273175
Mnž.	1 ks

Datový list

SAIE-M8B-8-0.2U-HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a váhy

Čistá hmotnost	10 g

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Standardy

Standardní konektor	IEC 61076-2-104

Obecné údaje

Délka vlákna / kabelu	0,2 m	Hlavní materiál krytu	Mosaz, poniklované
Jmenovité napětí	30 V	Jmenovité napětí	30 V
Jmenovitý proud	1,5 A	Kabelové vývodky	M 8
Kódování	žádná	Povrch kontaktu	Pozlacené
Počet pólů	8	Průřez jádra	0,14 mm²
Připojovací závit	M8 thread	Rozsah teplot krytu	-25...+85 °C
Stupeň krytí	IP67, přišroubované	Typ připojení	Patice
Vnější prům. vodiče	-		

Klasifikace

ETIM 5.0	EC002635	ETIM 6.0	EC002635
eClass 6.2	27-26-07-02	eClass 7.1	27-44-01-02
eClass 8.1	27-44-01-02	eClass 9,1	27-44-01-03
eClass 9.0	27-44-01-02		

Osvědčení

Schválení	
ROHS	Shoda

Soubory ke stažení

Brožura/Katalog	CAT 8 SAI 15/16 EN FL FIELDWIRING EN
Technické údaje	STEP

SAIE-M8B-8-0.2U-HW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Nákresy

Schéma připojení



Schéma pólů

